

FICHA TÉCNICA

ACELERANTE COBALTO PARA TRANSPARENCIA

1. DESCRIPCIÓN

Promotor de la polimerización de resinas poliéster cuya característica principal es evitar la coloración violeta, manteniendo una efectividad similar a la del Octoato de Cobalto al 6%.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
APARIENCIA	Líquido viscoso	Visual
COLOR	Violeta	Visual
DENSIDAD A 25°C, G/ML	1.03 +/- 0.03	CC.MA.35
VISCOSIDAD GARDNER A 25°C	Max. V	CC.MA.27
NO VOLÁTILES (%)	Min. 65%	CC.MA.71

3. PRESENTACIÓN

El acelerante de cobalto para transparencia viene en presentación de 30, 500 gr, de 1, 4, 10 y 20 Kg

Se puede identificar la etiqueta con datos de Sumiglas S.A, nombre del producto, número de lote, peso neto.

4. ALMACENAMIENTO

Almacenar y utilizar lejos del calor, llamas y cualquier otra fuente de ignición. Almacenar en recipientes bien cerrados, en lugar fresco y seco, protegido de fuentes de calor y humedad aunque el producto no esté en uso.

5. RECOMENDACIONES

- Dosificación recomendada entre 0.02% hasta 0.5% sobre los gramos totales de resina, dependiendo del tipo de resina, temperatura de proceso, catalizador empleado y tiempo de gelado requerido para trabajar la resina.
- Resultados dependen de temperatura ambiente y humedad.

6. BENEFICIOS

Mejor apariencia en productos transparentes.

SUMINISTROS GLAS S.A. "SUMIGLAS S.A."
Calle 14 No. 51 – 26 / PBX: (4) 4489922-Medellín, Colombia
www.sumiglas.com - info@sumiglas.com

*Este documento certifica que todo material fue producido bajo especificaciones técnicas.
Es copia fiel de la Ficha Técnica emitida por el proveedor.*